


# AUT Feinstaub-Absaugtische für die Spurensicherung mit Adhäsionsmittel



Standard:

- mit HEPA-Feinstaubfilter 18m<sup>2</sup>, Klasse H13  
Abscheideleistung auf 0,3µm. 99,995%

Optional:

- mit Vorfilter
- Aktivkohleplatte
- mit Höhenverstellung

Bei der Spurenauswertung von Fingerabdrücken werden sehr häufig Adhäsionsmittel eingesetzt. Bei dem Umgang mit Adhäsionsmittel können Feinstäube freigesetzt werden, die gesundheitsgefährlich und auch lungengängig sein können.

Wir empf. für derartige Arbeiten unseren AUT-Absaugtisch im Umluftsystem mit einer Absaugung nach unten zum HEPA-Filtersystem. Unsere Standardausführung hat eine Aufsatzkabine mit 3-seitigem VSG-Sicherheitsglas, die für den nötigen Unterdruck und eine optimale Absaugung im kompl. Arbeitsbereich sorgt, einschl. blendfreier Beleuchtungskörper und übersichtlichem Bedienerfeld mit stufenloser Luftmengenregelung. Lieferausführungen mit Rollen oder mit Höhenverstellung.

----- Weitere Informationen und ein ausführliches Angebot erhalten Sie auf Anfrage -----

Aktivkohle- und Sondergeräte



G:\Bildband Werbung\Abs-Tis-Adhäsionsmittel.doc

**Böcker  
Filtertechnik  
GmbH & Co.KG**

Böcker Filtertechnik GmbH & Co.KG  
Hans-Böckler-Strasse 47a-53  
D-59348 Lüdinghausen  
E-Mail-Adresse  
info@boecker-filtertechnik.de  
Homepage  
http://www.boecker-filtertechnik.de

Böcker Filtertechnik GmbH & Co.KG  
Postfach 1111  
D-59331 Lüdinghausen  
Telefon 02591/9151-0  
Telefax 02591/9151-90

Copyright by Böcker Filtertechnik